Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





TP 2694.500 通用琴式控制台 TP

状态: 2025/12/8 (来源: rittal.com/tw-zh)



TP 2694.500 - 通用琴式控制台 TP

通用控制台 TP,一体式结构确保高稳定性和防护等级 IP 55。灵活的前部设计,可选抽屉或控制台前端。分开的机柜门实现可在任何方向进行访问与维护。可更换锁芯

特征

TP 2694.500
配有较矮的前门
通用控制台具有 VX25 并联机柜系统的新型装配板。
箱体,底板:钢板 1.5 mm 门:钢板,2.0 mm 安装板:钢板,3.0 mm
箱体和门:浸涂底漆,外经粉末涂层,织纹 安装板和底板:镀锌
RAL 7035
带门的箱体 安装板 底板
宽度: 600 mm 高度: 1,300 mm
499 mm x 1,196 mm
417.5 mm
500 mm
IK08
用于带有短前门的通用控制台:为了符合防护等级的要求,需要安装 琴式外伸托架。

© Rittal 2025

特征

防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准	IP 55
Protection category NEMA	NEMA 12
基本材料	钢板
尺寸	宽度: 600 mm 高度: 1,300 mm 上部深度: 417.5 mm 下部深度: 500 mm
包装单元	1件
净重	72.2
毛重	76
税率号	94032080
EAN	4028177031487
ETIM 9	EC000784
ETIM 8	EC000784
ECLASS 8.0	27180504

批准

批准	TÜV UL + C-UL (listed)
解释	符合性声明 符合性声明 UK

© Rittal 2025