

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TP 2695.500 通用琴式控制台 TP

状态: 2026/6/9 (来源: rittal.com/tw-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TP 2695.500 - 通用琴式控制台 TP

通用控制台 TP，一体式结构确保高稳定性和防护等级 IP 55。灵活的前部设计，可选抽屉或控制台前端。分开的机柜门实现可在任何方向进行访问与维护。可更换锁芯

特征

型号	TP 2695.500
型式	配有较高的前门
产品变更	通用控制台具有 VX25 并联机柜系统的新型装配板。
材料	箱体，底板：钢板 1.5 mm 门：钢板，2.0 mm 安装板：钢板，3.0 mm
表面	箱体和门：浸涂底漆，外经粉末涂层，织纹 安装板和底板：镀锌
颜色	RAL 7035
供货范围	带门的箱体 安装板 底板
尺寸	宽度: 600 mm 高度: 1,300 mm
安装板尺寸 (宽 x 高)	499 mm x 1,196 mm
上部深度	417.5 mm
下部深度	500 mm
IK 编码	IK08
说明	用于带有短前门的通用控制台：为了符合防护等级的要求，需要安装琴式外伸托架。

特征

防护等级 IP, 符合 IEC 60 529 标准	IP 55
Protection category NEMA	NEMA 12
基本材料	钢板
尺寸	宽度: 600 mm 高度: 1,300 mm 上部深度: 417.5 mm 下部深度: 500 mm
包装单元	1 件
净重	74.1 kg
毛重	78 kg
税率号	94032080
ETIM 9	EC000784
ETIM 8	EC000784
ECLASS 8.0	27180504
产品描述	AP 钢板带较高的前门 7035

批准

批准	TÜV UL + C-UL (listed)
解释	符合性声明 符合性声明 UK