Rittal - The System.

Faster - better - everywhere.





FT 2731.010

检视窗

状态: 2025/11/11 (来源: rittal.com/tw-zh)



FT 2731.010 - 检视窗 用于 AX

用于在AX箱上替代门和平面上的外部安装。







特征

型号	FT 2731.010
型式	30 型材
产品描述	用于在 AX 箱上替代门和平面上的外部安装。
材料	框架: 铝,经天然铝阳极氧化处理 玻璃片: 丙烯酸玻璃
供货范围	包括塑料手柄,带安全锁芯,锁号为 3524 E
防护等级 IP,符合 EN 60 529 标准	防护等级 IP 54
与型号相匹配	1010.000 1054.000 1060.000 1360.000
适用于	箱体类型: AX 宽度: = 600 mm 高度: = 600 mm

© Rittal 2025 2

特征

尺寸	宽度: 597 mm
	高度: 597 mm
	深度: 36 mm
透明表明	检视窗宽度: 537 mm
	检视窗高度: 537 mm
适用于组件的安装深度(最大)	32 mm
包装单元	1件
净重	3.236
毛重	3.48
税率号	76101000
EAN	4028177938472
ETIM 9	EC002527
ETIM 8	EC002527
ECLASS 8.0	27182204

© Rittal 2025