Rittal - The System.

Faster - better - everywhere.





FT 2733.000

检视窗

状态: 2025/12/19 (来源: rittal.com/tw-zh)



FT 2733.000 - 检视窗 用于 AE

加装在 AE 上代替门,或者安装在足够大的平面上。



特征

	FT 2733.000
产品描述	用于在 AE 上替代门和平面上的加装
材料	框架: 铝,经天然铝阳极氧化处理 玻璃片: 丙烯酸玻璃
供货范围	包括塑料手柄,带安全锁芯,锁号为 3524 E
防护等级 IP,符合 EN 60 529 标准	防护等级 IP 54
适用于	箱体类型: AE 宽度: = 500 mm 高度: = 500 mm
尺寸	宽度: 497 mm 高度: 497 mm 深度: 34 mm
透明表明	检视窗宽度: 437 mm 检视窗高度: 437 mm
适用于组件的安装深度(最大)	30 mm
包装单元	1件

© Rittal 2025 2

特征

净重	2.586
毛重	2.786
税率号	76101000
EAN	4028177031791
E-Number Sweden	E3404531
ETIM 9	EC000747
ETIM 8	EC000747
ECLASS 8.0	27182204

© Rittal 2025 3