

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## FT 2735.250 系统检视窗

状态: 2026/5/25 (来源: [rittal.com/tw-zh](http://rittal.com/tw-zh))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# FT 2735.250 - 系统检视窗 用于 VX、TS、VX SE

用于覆盖显示和操作仪器或开口，防止脏污和液体的侵入以及未经许可擅自使用的情况。



## 特征

|                  |                                                                                                                                   |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 型号               | FT 2735.250                                                                                                                       |
| 型式               | 30 型材                                                                                                                             |
| 产品描述             | 用于覆盖显示和操作仪器或开口，防止脏污和液体的侵入以及未经许可擅自使用的情况。                                                                                           |
| 材料               | 带有锌压铸角连接件的铝挤压型材和单片安全玻璃。                                                                                                           |
| 表面               | 基本框架：粉末涂层，RAL 7035<br>铰链和锁具型材：经天然铝阳极氧化处理                                                                                          |
| Value base frame | 采用单片安全玻璃：抗溶剂腐蚀和刮擦性能强，抗静电，断裂时人员受伤风险低。<br>系列化配置的双齿锁芯可用 A 型 27 mm 的锁芯和/或 Ergoform-S 锁具系统替换（高度 = 270 mm 除外）<br>开启角度为 180° 的铰链，易于悬置定位。 |

# 特征

|                         |                                                                                                                                                                         |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Value base frame        | <p>由于匹配尺寸（管状门框可用作钻孔模板），在门上的固定非常方便。</p> <p>可简单进行高度调节。</p> <p>经过加固的门开口。</p> <p>覆盖了切割边沿。</p> <p>在密封圈上没有脏物，垫圈已固定且不可取下，打开时不会有脏物落下，液体不可流入窗后。</p> <p>框架型材高度为 30 mm 或 60 mm</p> |
| 防护等级 IP，符合 EN 60 529 标准 | 防护等级 IP 54                                                                                                                                                              |
| 说明                      | <p>系列化配置的双齿锁芯可用 A 型 27 mm 的锁芯和/或 Ergoform-S 锁具系统替换（高度 = 270 mm 除外）</p> <p>不适用于户外架设</p>                                                                                  |
| 适用于                     | <p>箱体类型: VX</p> <p>TS</p> <p>VX SE</p> <p>宽度: = 800 mm</p>                                                                                                              |
| 尺寸                      | <p>宽度: 700 mm</p> <p>高度: 670 mm</p> <p>深度: 47 mm</p>                                                                                                                    |
| 透明表明                    | <p>检视窗宽度: 563 mm</p> <p>检视窗高度: 598 mm</p>                                                                                                                               |
| 适用于组件的安装深度（最大）          | 33 mm                                                                                                                                                                   |
| 包装单元                    | 1 件                                                                                                                                                                     |
| 净重                      | 6.853 kg                                                                                                                                                                |
| 毛重                      | 7.214 kg                                                                                                                                                                |
| 税率号                     | 76101000                                                                                                                                                                |
| ETIM 9                  | EC002527                                                                                                                                                                |
| ETIM 8                  | EC002527                                                                                                                                                                |

## 特征

---

ECLASS 8.0

27182301

---

产品描述

FT 系统检视窗，用于 VX、TS、VX SE，30 套型材，宽x高x深：  
700x670x47 mm，适用的宽度：800 mm

## 批准

---

证书

防护等级