

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## FT 2735.510 系统检视窗

状态: 2026/4/11 (来源: [rittal.com/tw-zh](http://rittal.com/tw-zh))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# FT 2735.510 - 系统检视窗 用于 VX、TS、VX SE

用于覆盖显示和操作仪器或开口，防止脏污和液体的侵入以及未经许可擅自使用的情况。



## 特征

型号	FT 2735.510
型式	30 型材
产品描述	用于覆盖显示和操作仪器或开口，防止脏污和液体的侵入以及未经许可擅自使用的情况。
材料	带有锌压铸角连接件的铝挤压型材和单片安全玻璃。
表面	基本框架：粉末涂层，RAL 7035 铰链和锁具型材：经天然铝阳极氧化处理
Value base frame	采用单片安全玻璃：抗溶剂腐蚀和刮擦性能强，抗静电，断裂时人员受伤风险低。 系列化配置的双齿锁芯可用 A 型 27 mm 的锁芯和/或 Ergoform-S 锁具系统替换（高度 = 270 mm 除外） 开启角度为 180° 的铰链，易于悬置定位。

# 特征

Value base frame	由于匹配尺寸（管状门框可用作钻孔模板），在门上的固定非常方便。 可简单进行高度调节。 经过加固的门开口。 覆盖了切割边沿。 在密封圈上没有脏物，垫圈已固定且不可取下，打开时不会有脏物落下，液体不可流入窗后。 框架型材高度为 30 mm 或 60 mm
防护等级 IP，符合 EN 60 529 标准	防护等级 IP 54
说明	系列化配置的双齿锁芯可用 A 型 27 mm 的锁芯和/或 Ergoform-S 锁具系统替换（高度 = 270 mm 除外） 不适用于户外架设
适用于	箱体类型: VX TS VX SE 宽度: = 600 mm
尺寸	宽度: 500 mm 高度: 370 mm 深度: 47 mm
透明表明	检视窗宽度: 363 mm 检视窗高度: 298 mm
适用于组件的安装深度（最大）	33 mm
包装单元	1 件
净重	3.61 kg
毛重	3.81 kg
税率号	76101000
ETIM 9	EC002527
ETIM 8	EC002527

## 特征

---

ECLASS 8.0

27182301

---

产品描述

FT 系统检视窗，用于 VX、TS、VX SE，30 套型材，宽x高x深：  
500x370x47 mm，适用的宽度：600 mm

## 批准

---

证书

防护等级

---

解释

制造商声明