

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



FT 2735.530

系统检视窗

状态: 2026/2/8 (来源: rittal.com/tw-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



FT 2735.530 - 系统检视窗 用于 VX、TS、VX SE

用于覆盖显示和操作仪器或开口，防止脏污和液体的侵入以及未经许可擅自使用的情况。



特征

| | |
|------------------|---|
| 型号 | FT 2735.530 |
| 型式 | 30 型材 |
| 产品描述 | 用于覆盖显示和操作仪器或开口，防止脏污和液体的侵入以及未经许可擅自使用的情况。 |
| 材料 | 带有锌压铸角连接件的铝挤压型材和单片安全玻璃。 |
| 表面 | 基本框架：粉末涂层，RAL 7035 铰链和锁具型材：经天然铝阳极氧化处理 |
| Value base frame | 采用单片安全玻璃：抗溶剂腐蚀和刮擦性能强，抗静电，断裂时人员受伤风险低。 系列化配置的双齿锁芯可用 A 型 27 mm 的锁芯和/或 Ergoform-S 锁具系统替换（高度 = 270 mm 除外） 开启角度为 180° 的铰链，易于悬置定位。 |

特征

| | |
|-------------------------|--|
| Value base frame | 由于匹配尺寸（管状门框可用作钻孔模板），在门上的固定非常方便。 可简单进行高度调节。 经过加固的门开口。 覆盖了切割边沿。 在密封圈上没有脏物，垫圈已固定且不可取下，打开时不会有脏物落下，液体不可流入窗后。 框架型材高度为 30 mm 或 60 mm |
| 防护等级 IP，符合 EN 60 529 标准 | 防护等级 IP 54 |
| 说明 | 系列化配置的双齿锁芯可用 A 型 27 mm 的锁芯和/或 Ergoform-S 锁具系统替换（高度 = 270 mm 除外） 不适用于户外架设 |
| 适用于 | 箱体类型: VX TS VX SE 宽度: = 600 mm |
| 尺寸 | 宽度: 500 mm 高度: 570 mm 深度: 47 mm |
| 透明表明 | 检视窗宽度: 363 mm 检视窗高度: 498 mm |
| 适用于组件的安装深度（最大） | 33 mm |
| 包装单元 | 1 件 |
| 净重 | 4.783 |
| 毛重 | 5.06 |
| 税率号 | 76101000 |
| EAN | 4028177476318 |
| ETIM 9 | EC002527 |

特征

ETIM 8 EC002527

ECLASS 8.0 27182301

批准

证书 防护等级