

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



FT 2736.500 系统检视窗

状态: 2026/5/13 (来源: rittal.com/tw-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



FT 2736.500 - 系统检视窗 用于 VX、TS、VX SE

用于覆盖显示和操作仪器或开口，防止脏污和液体的侵入以及未经许可擅自使用的情况。



特征

型号	FT 2736.500
型式	60 型材
产品描述	用于覆盖显示和操作仪器或开口，防止脏污和液体的侵入以及未经许可擅自使用的情况。
材料	带有锌压铸角连接件的铝挤压型材和单片安全玻璃。
表面	基本框架：粉末涂层，RAL 7035 铰链和锁具型材：经天然铝阳极氧化处理
Value base frame	采用单片安全玻璃：抗溶剂腐蚀和刮擦性能强，抗静电，断裂时人员受伤风险低。 系列化配置的双齿锁芯可用 A 型 27 mm 的锁芯和/或 Ergoform-S 锁具系统替换（高度 = 270 mm 除外） 开启角度为 180° 的铰链，易于悬置定位。

特征

Value base frame	<p>由于匹配尺寸（管状门框可用作钻孔模板），在门上的固定非常方便。</p> <p>可简单进行高度调节。</p> <p>经过加固的门开口。</p> <p>覆盖了切割边沿。</p> <p>在密封圈上没有脏物，垫圈已固定且不可取下，打开时不会有脏物落下，液体不可流入窗后。</p> <p>框架型材高度为 30 mm 或 60 mm</p>
防护等级 IP，符合 EN 60 529 标准	防护等级 IP 54
说明	<p>系列化配置的双齿锁芯可用 A 型 27 mm 的锁芯和/或 Ergoform-S 锁具系统替换（高度 = 270 mm 除外）</p> <p>不适用于户外架设</p>
适用于	<p>箱体类型: VX</p> <p>TS</p> <p>VX SE</p> <p>宽度: = 800 mm</p>
尺寸	<p>宽度: 700 mm</p> <p>高度: 670 mm</p> <p>深度: 77 mm</p>
透明表明	<p>检视窗宽度: 563 mm</p> <p>检视窗高度: 598 mm</p>
适用于组件的安装深度（最大）	63 mm
包装单元	1 件
净重	8.03 kg
毛重	8.453 kg
税率号	76101000
ETIM 9	EC002527
ETIM 8	EC002527

特征

ECLASS 8.0

27182301

产品描述

FT 系统检视窗，用于 VX、TS、VX SE，60 套型材，宽x高x深：
700x670x77 mm，适用的宽度：800 mm

批准

证书

防护等级