

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## FT 2740.000

## 操作指示板

状态: 2026/7/7 (来源: [rittal.com/tw-zh](http://rittal.com/tw-zh))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# FT 2740.000 - 操作指示板 用于 AE

用于在 AE 上替代门和平面上的加装。内部配有角连接件的框架结构，3mm 铝板，从内部固定，并与框架夹紧和密封。



## 特征

型号	FT 2740.000
产品描述	用于在 AE 上替代门和平面上的加装。内部配有角连接件的框架结构，3mm 铝板，从内部固定，并与框架夹紧和密封。
材料	铝，经天然铝阳极氧化处理
供货范围	铝制框架 指示板 铰链 固定件
防护等级 IP，符合 EN 60 529 标准	防护等级 IP 54
说明	代替门进行安装时需要凸缘锁
适用于	箱体类型: AE 宽度: = 200 mm 高度: = 300 mm

# 特征

---

尺寸	宽度: 197 mm 高度: 297 mm 深度: 34 mm
Dimensions of aluminium plate	宽度: 143 mm 高度: 243 mm
可配置的平面	宽度: 127 mm 高度: 227 mm
关于订货编号的说明	对 AE 只能用在后壁上
包装单元	1 件
净重	1.237 kg
毛重	1.42 kg
税率号	76169990
ETIM 9	EC000747
ETIM 8	EC000747
ECLASS 8.0	27182204
产品描述	FT2740 盖板