
## Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





# FT 2745.000 操作指示板

状态: 2025/11/11 (来源: rittal.com/tw-zh)



### FT 2745.000 - 操作指示板 用于 AE

用于在 AE 上替代门和平面上的加装。内部配有角连接件的框架结构,3mm铝板,从内部固定,并与框架夹紧和密封。



#### 特征

	FT 2745.000
产品描述	用于在 AE 上替代门和平面上的加装。内部配有角连接件的框架结构,3mm铝板,从内部固定,并与框架夹紧和密封。
材料	铝,经天然铝阳极氧化处理
供货范围	铝制框架
	指示板
	铰链
	固定件
防护等级 IP,符合 EN 60 529 标准	防护等级 IP 54
说明	代替门进行安装时需要凸缘锁
适用于	箱体类型: AE
	宽度: = 500 mm
	高度: = 500 mm

© Rittal 2025 2

### 特征

尺寸	宽度: 497 mm
	高度: 497 mm
	深度: 34 mm
Dimensions of aluminium plate	宽度: 443 mm
	高度: 443 mm
可配置的平面	宽度: 427 mm
	高度: 427 mm
包装单元	1件
净重	3.343
毛重	3.543
税率号	76169990
EAN	4028177031937
E-Number Sweden	E3404525
ETIM 9	EC000747
ETIM 8	EC000747
ECLASS 8.0	27182204

© Rittal 2025