

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



FT 2762.010

检视窗

状态: 2026/6/2 (来源: rittal.com/tw-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



FT 2762.010 - 检视窗 用于 AX

用于在 AX 箱上替代门和平面上的外部安装。



特征

型号	FT 2762.010
型式	60 型材
产品描述	用于在 AX 箱上替代门和平面上的外部安装。
材料	框架：铝，经天然铝阳极氧化处理 玻璃片：丙烯酸玻璃
供货范围	包括塑料手柄，带安全锁芯，锁号为 3524 E
防护等级 IP，符合 EN 60 529 标准	防护等级 IP 54
与型号相匹配	1012.000 1076.000 1376.000
适用于	箱体类型: AX 宽度: = 600 mm 高度: = 760 mm

特征

尺寸	宽度: 597 mm 高度: 757 mm 深度: 62 mm
透明表明	检视窗宽度: 537 mm 检视窗高度: 697 mm
适用于组件的安装深度 (最大)	58 mm
包装单元	1 件
净重	4.482 kg
毛重	4.682 kg
税率号	76101000
ETIM 9	EC002527
ETIM 8	EC002527
ECLASS 8.0	27182204
产品描述	FT 检视窗, 尺寸: 597x757x62 mm, 用于 AX 箱体, 替代门和平面