

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



FT 2781.000

丙烯酸玻璃罩

状态: 2026/1/30 (来源: [ittal.com/tw-zh](https://www.ittal.com/tw-zh))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



FT 2781.000 - 丙烯酸玻璃罩

保护标准 19" 或公制尺寸的显示和操作元件。

特征

型号	FT 2781.000
型式	英制
产品描述	带安全锁, 锁号为 3524 E。1
材料	框架: 带有压铸角连接件的铝挤压型材 玻璃片: 丙烯酸玻璃, 烟灰色
供货范围	包括铰链和安装固定件。 包括锁号为 3524 E 的安全锁芯
防护等级 IP, 符合 EN 60 529 标准	防护等级 IP 54
尺寸	宽度: 534 mm 高度: 158 mm 深度: 47.5 mm
透明表明	检视窗宽度: 494 mm 检视窗高度: 137.5 mm
适用于组件的安装深度 (最大)	43 mm
安装尺寸	Installation depth for components: 482.6 mm 组件的安装宽度: 19"
包装单元	1 件
净重	1.236
毛重	1.436
税率号	39205100
EAN	4028177032231

特征

ETIM 9 EC002527

ETIM 8 EC002527

ECLASS 8.0 27182301