

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## FT 2786.000

## 丙烯酸玻璃罩

状态: 2026/4/10 (来源: [rittal.com/tw-zh](http://rittal.com/tw-zh))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# FT 2786.000 - 丙烯酸玻璃罩

保护标准 19" 或公制尺寸的显示和操作元件。

## 特征

|                         |   |
|-------------------------|---|
| 型号                      | FT 2786.000                             |
| 型式                      | 公制                                      |
| 产品描述                    | 带安全锁，锁号为 3524 E。1                       |
| 材料                      | 框架：带有压铸角连接件的铝挤压型材<br>玻璃片：丙烯酸玻璃，烟灰色      |
| 供货范围                    | 包括铰链和安装固定件。<br>包括锁号为 3524 E 的安全锁芯       |
| 防护等级 IP，符合 EN 60 529 标准 | 防护等级 IP 54                              |
| 尺寸                      | 宽度: 500 mm<br>高度: 200 mm<br>深度: 47.5 mm |
| 透明表明                    | 检视窗宽度: 460 mm<br>检视窗高度: 179.5 mm        |
| 适用于组件的安装深度（最大）          | 43 mm                                   |
| 包装单元                    | 1 件                                     |
| 净重                      | 1.354 kg                                |
| 毛重                      | 1.554 kg                                |
| 税率号                     | 39205100                                |
| ETIM 9                  | EC002527                                |
| ETIM 8                  | EC002527                                |

# 特征

---

ECLASS 8.0

27182301

---

产品描述

FT2786 树脂玻璃盖