### Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





# FT 2786.000

## 丙烯酸玻璃罩

状态: 2025/12/15 (来源: rittal.com/tw-zh)



#### FT 2786.000 - 丙烯酸玻璃罩

保护标准 19" 或公制尺寸的显示和操作元件。

#### 特征

型号	FT 2786.000
型式	公制
产品描述	带安全锁,锁号为 3524 E。1
材料	框架:带有压铸角连接件件的铝挤压型材玻璃片:丙烯酸玻璃,烟灰色
供货范围	包括铰链和安装固定件。 包括锁号为 3524 E 的安全锁芯
防护等级 IP,符合 EN 60 529 标准	防护等级 IP 54
尺寸	宽度: 500 mm 高度: 200 mm 深度: 47.5 mm
透明表明	检视窗宽度: 460 mm 检视窗高度: 179.5 mm
适用于组件的安装深度(最大)	43 mm
包装单元	1件
净重	1.354
毛重	1.554
税率号	39205100
EAN	4028177032316
ETIM 9	EC002527

© Rittal 2025 2

#### 特征

ETIM 8	EC002527	
ECLASS 8.0	27182301	

© Rittal 2025