Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

FT 2789.000

丙烯酸玻璃罩

状态: 2025/5/9 (来源: rittal.com/tw-zh)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

FT 2789.000 - 丙烯酸玻璃罩

保护标准 19" 或公制尺寸的显示和操作元件。

特征

型号	FT 2789.000
型式	公制
产品描述	带安全锁，锁号为 3524 E。1
材料	框架：带有压铸角连接件件的铝挤压型材 玻璃片：丙烯酸玻璃，烟灰色
供货范围	包括铰链和安装固定件。 包括锁号为 3524 E 的安全锁芯
防护等级 IP，符合 EN 60 529 标准	防护等级 IP 54
尺寸	宽度: 600 mm 高度: 400 mm 深度: 47.5 mm
透明表明	检视窗宽度: 560 mm 检视窗高度: 379.5 mm
适用于组件的安装深度（最大）	43 mm
包装单元	1 件
净重	2.46
毛重	2.68
税率号	39269097
EAN	4028177032378
ETIM 9	EC002527

特征

ETIM 8	EC002527
ECLASS 8.0	27182301