

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



FT 2796.000

丙烯酸玻璃罩

状态: 2026/5/22 (来源: rittal.com/tw-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



FT 2796.000 - 丙烯酸玻璃罩

保护标准 19" 或公制尺寸的显示和操作元件。

特征

| | |
|-------------------------|---|
| 型号 | FT 2796.000 |
| 型式 | 英制 |
| 产品描述 | 带安全锁，锁号为 3524 E。1 |
| 材料 | 框架：带有压铸角连接件的铝挤压型材 玻璃片：丙烯酸玻璃，烟灰色 |
| 供货范围 | 包括铰链和安装固定件。 包括锁号为 3524 E 的安全锁芯 |
| 防护等级 IP，符合 EN 60 529 标准 | 防护等级 IP 54 |
| 尺寸 | 宽度: 534 mm 高度: 425 mm 深度: 47.5 mm |
| 透明表明 | 检视窗宽度: 494 mm 检视窗高度: 404.5 mm |
| 适用于组件的安装深度（最大） | 43 mm |
| 安装尺寸 | Installation depth for components: 482.6 mm 组件的安装宽度: 19" |
| 包装单元 | 1 件 |
| 净重 | 2.475 kg |
| 毛重 | 2.675 kg |
| 税率号 | 39205100 |
| ETIM 9 | EC002527 |

特征

| | |
|------------|--------------|
| ETIM 8 | EC002527 |
| ECLASS 8.0 | 27182301 |
| 产品描述 | FT2796 树脂玻璃盖 |
