

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SO 2859.000**

**水平支脚**

状态: 2026/5/23 (来源: [rittal.com/tw-zh](http://rittal.com/tw-zh))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SO 2859.000 - 水平支脚 用于不锈钢 VX、TS、VX SE

用于直接安装在机柜中，便于地面清洁以及在  $\pm 15$  mm 的范围内对地面不平坦度进行调整。

## 特征

型号	SO 2859.000
产品描述	用于直接安装在机柜中，便于地面清洁以及在 $\pm 15$ mm 的范围内对地面不平坦度进行调整。
您的获益	自由进入，进行例如底部清洁
使用范围	安装现场地面补平差值最大不超过 15 mm
材料	不锈钢 1.4301 (AISI 304)
供货范围	包括固定件
每个零件的承载力（静载）	350 kg
适用于	箱体类型: VX TS VX SE PC
找平范围	85 - 115 mm
包装单元	4 件
净重	3.184 kg
税率号	73181900
ETIM 9	EC000721
ETIM 8	EC000721
ECLASS 8.0	27182003

# 特征

---

产品描述

SO 水平支脚，用于 VX、TS、VX SE，高度：85-115 m，不锈钢，  
1.4301