

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SO 2890.000

## 水平支脚

状态: 2026/5/26 (来源: [rittal.com/tw-zh](http://rittal.com/tw-zh))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SO 2890.000 - 水平支脚 用于不锈钢 TS 底座和完整的不锈钢底座

用于直接安装在底座 TS 和完整的底座上。在例如清洁地面等情况下不妨碍工作，并可对地面不平整的情况进行补偿调节。

## 特征

|              |  |
|--------------|--|
| 型号           | SO 2890.000  |
| 产品描述         | 用于直接安装在底座 TS 和完整的底座上。在例如清洁地面等情况下不妨碍工作，并可对地面不平整的情况进行补偿调节。 |
| 您的获益         | 自由进入，进行例如底部清洁<br>用于在地面不平整的情况下调节高度差异                      |
| 材料           | 不锈钢 1.4301 (AISI 304)                                    |
| 安装可能性        | 用于直接安装在 TS 底座和完整的底座上                                     |
| 每个零件的承载力（静载） | 400 kg   |
| 尺寸           | 螺纹: M16  |
| 找平范围         | 45 - 120 mm  |
| 包装单元         | 4 件  |
| 净重           | 2.4 kg   |
| 毛重           | 2.74 kg  |
| 税率号          | 73181900   |
| ETIM 9       | EC000721   |
| ETIM 8       | EC000721   |
| ECLASS 8.0   | 27182003   |

# 特征

---

产品描述

SO 水平支脚，用于TS, 完整的底座，螺纹M16， 不锈钢 1.4301