

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SO 2890.000

水平支脚

状态: 2026/2/2 (来源: rittal.com/tw-zh)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SO 2890.000 - 水平支脚 用于不锈钢 TS 底座和完整的不锈钢底座

用于直接安装在底座 TS 和完整的底座上。在例如清洁地面等情况下不妨碍工作，并可对地面不平整的情况进行补偿调节。

特征

| | |
|--------------|--|
| 型号 | SO 2890.000 |
| 产品描述 | 用于直接安装在底座 TS 和完整的底座上。在例如清洁地面等情况下不妨碍工作，并可对地面不平整的情况进行补偿调节。 |
| 您的获益 | 自由进入，进行例如底部清洁 用于在地面不平整的情况下调节高度差异 |
| 材料 | 不锈钢 1.4301 (AISI 304) |
| 安装可能性 | 用于直接安装在 TS 底座和完整的底座上 |
| 每个零件的承载力（静载） | 400 kg |
| 尺寸 | 螺纹: M16 |
| 找平范围 | 45 - 120 mm |
| 包装单元 | 4 件 |
| 净重 | 2.4 |
| 毛重 | 2.74 |
| 税率号 | 73181900 |
| EAN | 4028177034044 |
| ETIM 9 | EC000721 |
| ETIM 8 | EC000721 |

特征

ECLASS 8.0

27182003