Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





SO 2890.000 水平支脚

状态: 2025/12/9 (来源: rittal.com/tw-zh)



SO 2890.000 - 水平支脚 用于不锈钢 TS 底座和完整的不锈钢底座

用于直接安装在底座 TS 和完整的底座上。在例如清洁地面等情况下不妨碍工作,并可对地面不平整的情况进行补偿调节。

特征

	SO 2890.000
产品描述	用于直接安装在底座 TS 和完整的底座上。在例如清洁地面等情况下 不妨碍工作,并可对地面不平整的情况进行补偿调节。
您的获益	自由进入,进行例如底部清洁 用于在地面不平整的情况下调节高度差异
材料	不锈钢 1.4301 (AISI 304)
安装可能性	用于直接安装在 TS 底座和完整的底座上
每个零件的承载力(静载)	400 kg
尺寸	螺纹: M16
找平范围	45 - 120 mm
包装单元	4 件
净重	2.4
毛重	2.74
税率号	73181900
EAN	4028177034044
ETIM 9	EC000721
ETIM 8	EC000721

© Rittal 2025

特征

ECLASS 8.0

27182003

© Rittal 2025 3