## Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





# SZ 2899.250 分级套管

状态: 2025/11/17 (来源: rittal.com/tw-zh)



### SZ 2899.250 - 分级套管 用于 1.5 mm 到 4.5 mm 的板厚

在电缆导入过程中,可根据电缆直径简单地分级切断。



#### 特征

型 <del>号</del>	SZ 2899.250
产品描述	在电缆导入过程中,可根据电缆直径简单地分级切断。
使用范围	用于 1.5 mm 到 4.5 mm 的板厚
材料	套管/外壳: 热塑性弹性体
尺寸	螺纹: M25
用于壁厚(最大)	1.5 - 4.5 mm
防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准	电缆导入精细管理,防护级可达 IP 54
用于电缆直径	5 - 21 mm
包装单元	50件
净重	0.1
净重 —————————————— 毛重	0.1
毛重	0.182
毛重 税率号	0.182 39269097

© Rittal 2025 2

### 特征

ETIM 8	EC000879	
ECLASS 8.0	27069216	

© Rittal 2025