

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3108.024 控制机柜内部风扇

状态: 2026/4/5 (来源: rittal.com/tw-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3108.024 - 控制机柜内部风扇

避免控制机柜内部热聚集，帮助有源温控组件的空气导流



特征

| | |
|---------------|--|
| 型号 | SK 3108.024 |
| 产品描述 | 用于避免热点和用于支持主动式控制机柜温控系统组件的空气导引。在两个轴上可调。固定在框架型材上。多台风扇可通过快速端子板串联。 |
| 供货范围 | 可连接连接的单元，带轴流式风扇 搭锁式摆动装置 安装固定件 |
| 额定工作电压 | 24 V (直流) |
| 额定功率 P_{el} | 在直流电下: 3.5 W |
| 额定电流 最大 | 在直流电下: 0.15 A |
| 包装单元 | 1 件 |
| 净重 | 0.8 kg |
| 毛重 | 0.978 kg |
| 税率号 | 84145915 |

特征

| | |
|------------|---------------|
| ETIM 9 | EC000320 |
| ETIM 8 | EC000320 |
| ECLASS 8.0 | 27180716 |
| 产品描述 | SK 机箱内部风扇 24V |

批准

| | |
|----|-------|
| 解释 | 符合性声明 |
|----|-------|