

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3108.024

控制机柜内部风扇

状态: 2026/2/9 (来源: [ittal.com/tw-zh](https://www.ittal.com/tw-zh))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3108.024 - 控制机柜内部风扇

避免控制机柜内部热聚集，帮助有源温控组件的空气导流



特征

型号	SK 3108.024
产品描述	用于避免热点和用于支持主动式控制机柜温控系统组件的空气导引。 在两个轴上可调。固定在框架型材上。多台风扇可通过快速端子板串联。
供货范围	可连接连接的单元，带轴流式风扇 搭锁式摆动装置 安装固定件
额定工作电压	24 V (直流)
额定功率 Pel	在直流电下: 3.5 W
额定电流 最大	在直流电下: 0.15 A
包装单元	1 件
净重	0.8
毛重	0.978
税率号	84145915

特征

EAN	4028177220508
ETIM 9	EC000320
ETIM 8	EC000320
ECLASS 8.0	27180716

批准

解释 符合性声明