

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3108.100

## 控制机柜内部风扇

状态: 2026/2/8 (来源: [rittal.com/tw-zh](http://rittal.com/tw-zh))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3108.100 - 控制机柜内部风扇

避免控制机柜内部热聚集，帮助有源温控组件的空气导流



## 特征

型号	SK 3108.100
产品描述	用于避免热点和用于支持主动式控制机柜温控系统组件的空气导引。 在两个轴上可调。固定在框架型材上。多台风扇可通过快速端子板串联。
供货范围	可连接连接的单元，带轴流式风扇 搭锁式摆动装置 安装固定件
额定工作电压	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
额定功率 Pel	在 50 Hz 条件下: 19 W 在 60 Hz 条件下: 18 W
额定电流 最大	在 50 Hz 条件下: 0.12 A 在 60 Hz 条件下: 0.11 A
包装单元	1 件
净重	0.94
毛重	1.126

## 特征

税率号	84145915
EAN	4028177220485
ETIM 9	EC000320
ETIM 8	EC000320
ECLASS 8.0	27180716

## 批准

解释 符合性声明