Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





SK 3108.115 控制机柜内部风扇

状态: 2025/11/9 (来源: rittal.com/tw-zh)




SK 3108.115 - 控制机柜内部风扇

避免控制机柜内部热聚集,帮助有源温控组件的空气导流







特征

型号	SK 3108.115
产品描述	用于避免热点和用于支持主动式控制机柜温控系统组件的空气导引。 在两个轴上可调。固定在框架型材上。多台风扇可通过快速端子板串 联。
供货范围	可连接连接的单元,带轴流式风扇 搭锁式摆动装置 安装固定件
额定工作电压	115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
额定功率 Pel	在 50 Hz 条件下: 19 W 在 60 Hz 条件下: 18 W
额定电流 最大	在 50 Hz 条件下: 0.24 A 在 60 Hz 条件下: 0.23 A
包装单元	1件
净重	0.96
毛重	1.136

© Rittal 2025 2

特征

税率号	84145915
EAN	4028177220492
ETIM 9	EC000320
ETIM 8	EC000320
ECLASS 8.0	27180716

批准

解释 符合性声明