

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3120.200

速度控制器

状态: 2026/2/8 (来源: [ittal.com/tw-zh](https://www.ittal.com/tw-zh))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3120.200 - 速度控制器 用于空气过滤器和空气/空气热交换器

在只有部分负荷运行的情况下，温度调速控制器能够降低噪音和节约能源。

特征

型号	SK 3120.200
产品描述	在只有部分负荷运行的情况下，温度调速控制器能够降低噪音和节约能源。
技术数据	安装在符合 EN 50 022 标准的 35 mm 支承轨上 带微型控制器的相位接口 最大风扇功率 300 W 或 2 A
供货范围	速度控制器 NTC 传感器，长度 1.80 m
包装单元	1 件
转速	100 %
说明	只适合于单相交流电机或装置 不适用于 EC 电机
尺寸	宽度: 105 mm 高度: 90.5 mm 深度: 60.2 mm
调节范围	20 °C...55 °C
额定工作电压	100 V - 230 V
净重	0.359
毛重	0.39
税率号	90321020

特征

EAN 4028177631441

E-Number Sweden E7239754

ETIM 9 EC000256

ETIM 8 EC000256

ECLASS 8.0 27142320

批准

批准 UR

证书 EAC

解释 符合性声明
符合性声明 UK