

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3126.115

空气/空气热交换器 TopTherm

状态: 2026/5/22 (来源: rittal.com/tw-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3126.115 - 空气/空气热交换器 TopTherm 壁挂式，带调节功能

完成全部布线连接的壁挂式热交换器单元，带调节系统和数字温度显示器。

特征

型号	SK 3126.115
型式	壁装式
产品描述	由于内部与外部两个空气循环完全分离，因此特别适用于具有腐蚀性的环境条件中使用的空气/空气热交换器。
颜色	RAL 7035
供货范围	已完成全部连接的单元 插入式接线板 温度超过规定值时的无电位故障信号触点 钻孔模板 安装固定件
比热功率	17.5 W/K
气流量（自由送风）	50 Hz 时的外部回路: 265 m ³ /h 60 Hz 时的外部回路: 315 m ³ /h 50 Hz 时的内部回路: 265 m ³ /h 60 Hz 时的内部回路: 315 m ³ /h
额定工作电压	115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
额定电流 最大	在 50 Hz 条件下: 0.46 A 在 60 Hz 条件下: 0.5 A
尺寸	宽度: 280 mm 高度: 550 mm 深度: 150 mm

特征

前置熔断器	自动保险器/熔丝: 2 A
温度调节器	数字式温度调节器 (出厂设置 +35 °C)
工作温度范围	-5 °C...55 °C
防护等级 IP, 符合 IEC 60 529 标准	内循环防护等级 IP 54 外循环防护等级 IP 34
包装单元	1 件
净重	8.94 kg
毛重	9.54 kg
税率号	84158300
ETIM 9	EC002514
ETIM 8	EC002514
ECLASS 8.0	27180711
产品描述	SK 空气/空气热交换器 TopTherm, 壁挂式, 17.5 W/K, 115 V, 50/60 Hz, 宽 x 高 x 深: 280 x 550 x 150 mm

批准

批准	UR + C-UR (recognized)
解释	符合性声明 符合性声明 UK