

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3129.100

空气/空气热交换器 TopTherm

状态: 2025/12/14 (来源: rittal.com/tw-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3129.100 - 空气/空气热交换器 TopTherm 壁挂式，带调节功能

完成全部布线连接的壁挂式热交换器单元，带调节系统和数字温度显示器。

特征

| | |
|------------|--|
| 型号 | SK 3129.100 |
| 型式 | 壁装式 |
| 产品描述 | 由于内部与外部两个空气循环完全分离，因此特别适用于具有腐蚀性的环境条件中使用的空气/空气热交换器。 |
| 颜色 | RAL 7035 |
| 供货范围 | 已完成全部连接的单元 插入式接线板 温度超过规定值时的无电位故障信号触点 钻孔模板 安装固定件 |
| 比热功率 | 60 W/K |
| 气流量 (自由送风) | 50 Hz 时的外部回路: 860 m ³ /h 60 Hz 时的外部回路: 900 m ³ /h 50 Hz 时的内部回路: 860 m ³ /h 60 Hz 时的内部回路: 900 m ³ /h |
| 额定工作电压 | 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz |
| 额定电流 最大 | 在 50 Hz 条件下: 0.75 A 在 60 Hz 条件下: 0.8 A |
| 尺寸 | 宽度: 400 mm 高度: 950 mm 深度: 225 mm |

特征

| | |
|---------------------------|--------------------------------|
| 前置熔断器 | 自动保险器/熔丝: 2 A |
| 温度调节器 | 数字式温度调节器 (出厂设置 +35 °C) |
| 工作温度范围 | -5 °C...55 °C |
| 防护等级 IP, 符合 IEC 60 529 标准 | 内循环防护等级 IP 54 外循环防护等级 IP 34 |
| 包装单元 | 1 件 |
| 净重 | 20.664 |
| 毛重 | 22.752 |
| 税率号 | 84158300 |
| EAN | 4028177388987 |
| ETIM 9 | EC002514 |
| ETIM 8 | EC002514 |
| ECLASS 8.0 | 27180711 |

批准

| | |
|----|------------------------|
| 批准 | UR + C-UR (recognized) |
| 解释 | 符合性声明 符合性声明 UK |