

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3144.000

压力式风扇用于 482.6 mm (19")

状态: 2026/2/10 (来源: rittal.com/tw-zh)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SK 3144.000 - 压力式风扇用于 482.6 mm (19") 空气输送量 320 m³/h

2 U 贯流风扇，空气流量高达 320 m³/h。噪音电平仅为 52 dB，适合在办公室中使用。

特征

型号	SK 3144.000
产品描述	离心风扇用于直接安装至 19" 平面中，其突出优势在于气流范围广，且与其他风扇类型相比具有更低的噪音特性。
颜色	RAL 9005
供货范围	完成接线的单元 过滤垫
转速	2,245 rpm
额定工作电压	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
额定功率 Pel	在 50 Hz 条件下: 37 W 在 60 Hz 条件下: 46 W
额定电流 最大	在 50 Hz 条件下: 0.16 A 在 60 Hz 条件下: 0.22 A
尺寸	宽度: 482.6 mm 高度: 88 mm 深度: 163 mm
噪音等级	在 50 Hz 条件下: 52 dB(A) 在 60 Hz 条件下: 62 dB(A)
最大静态压差	65 - 70 Pa
工作温度范围	-10 °C...55 °C
50 Hz 时的内部回路	320 m ³ /h

特征

60 Hz 时的内部回路	330 m ³ /h
包装单元	1 件
净重	2.2
毛重	2.4
税率号	84145915
EAN	4028177037137
ETIM 9	EC000320
ETIM 8	EC000320
ECLASS 8.0	27180716

批准

解释 符合性声明