


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3148.007

顶装风扇，顶部通风

状态: 2026/5/31 (来源: rittal.com/tw-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3148.007 - 顶装风扇，顶部通风

装入所有面积足够大的顶部，风扇气流量 360 m³/h。

特征

型号	SK 3148.007
型式	无风扇电机
产品变更	装配开口不兼容。再次使用顶盖时需要使用 5050.700 适配器连接架
材料	钢板，喷漆
颜色	RAL 7035
供货范围	密封固定材料 钻孔模板
尺寸	宽度: 420 mm 高度: 65 mm 深度: 340 mm
安装开口截面	开孔宽度: 345 mm 开孔深度: 265 mm
防护等级 IP，符合 IEC 60 529 标准	IP 43
说明	通过加装带有过滤垫的过滤器支架可以在顶盖排气扇 3148.007 中达到防护等级 IP 44
工作温度范围	-10 °C...60 °C
包装单元	1 件
净重	2.644 kg
毛重	2.844 kg
税率号	73269098

特征

ECLASS 8.0

27180716

产品描述

SK 顶装式风扇 不带风扇电机