

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3169.007

### 顶装风扇，顶部通风

状态: 2025/12/22 (来源: [ittal.com/tw-zh](https://www.ittal.com/tw-zh))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3169.007 - 顶装风扇，顶部通风

装入所有面积足够大的顶部，风扇气流量 360 m<sup>3</sup>/h。

## 特征

型号	SK 3169.007
型式	连接好的单元配有嵌装轴流风扇
Product modification	装配开口不兼容。再次使用顶盖时需要使用 5050.700 适配器连接架
材料	钢板，喷漆
颜色	RAL 7035
供货范围	密封固定材料 钻孔模板 连接电缆 (3 m)
额定工作电压	115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
额定功率 Pel	在 50 Hz 条件下: 65 W
额定电流 最大	在 50 Hz 条件下: 0.55 A
尺寸	宽度: 420 mm 高度: 95 mm 深度: 340 mm
安装开口截面	开孔宽度: 345 mm 开孔深度: 265 mm
防护等级 IP，符合 IEC 60 529 标准	IP 43
说明	通过加装带有过滤垫的过滤器支架可以在顶盖排气扇 3148.007 中达到防护等级 IP 44
工作温度范围	-10 °C...60 °C
噪音等级	在 50 Hz 条件下: 53 dB(A)

# 特征

---

包装单元	1 件
净重	5.828
毛重	6.135
税率号	84145915
EAN	4028177165359
ECLASS 8.0	27180716

---