
Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.






SK 3181.125 折叠式过滤器

状态: 2025/12/3 (来源: rittal.com/tw-zh)



SK 3181.125 - 折叠式过滤器 用于过滤风扇和顶装式风扇、 冷却设备和冷水机

与传统的无纺布过滤器相比,高质量的折叠式过滤器技术能够显著提高流量,从而提高设备的性能并降低能耗。此外,过滤性能的提升可减少机柜或设备中的灰尘,使用寿命的提高可显著降低维修成本。



特征

| 型号 | SK 3181.125 |
|--------|--|
| 型式 | 用于过滤器风扇/输出过滤器 |
| 材料 | 折叠式过滤垫:聚酯底座,熔喷聚碳酸酯 吸附垫: 100% 聚酯 |
| 颜色 | |
| 说明 | 仅与原装威图过滤垫组合使用时才可确保达到设备的功率参数、防护 等级和许可数值。 |
| 与型号相匹配 | 3239.3xx 3239.7xx |
| 尺寸 | 宽度: 167 mm 高度: 167 mm 深度: 21 mm |
| 吸附垫尺寸 | 宽度: 173 mm 高度: 173 mm |
| | |

© Rittal 2025

特征

| 防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准 | IP 55,当安装在过滤器风扇/输出过滤器上时 |
|--------------------------|-------------------------|
| 关于订货编号的说明 | 不适合用于 EMC 过滤风扇。 |
| 包装单元 | 5件 |
| 净重 | 0.24 |
| 毛重 | 0.26 |
| 税率号 | 56039390 |
| EAN | 4028177969100 |
| ETIM 9 | EC002513 |
| ETIM 8 | EC002513 |
| ECLASS 8.0 | 27180706 |

批准

批准 UR + C-UR (recognized)

© Rittal 2025