




SK 3183.125 - 折叠式过滤器 用于过滤风扇和顶装式风扇、冷却设备和冷水机

与传统的无纺布过滤器相比，高质量的折叠式过滤器技术能够显著提高流量，从而提高设备的性能并降低能耗。此外，过滤性能的提升可减少机柜或设备中的灰尘，使用寿命的提高可显著降低维修成本。



特征

型号	SK 3183.125
型式	用于过滤器风扇/输出过滤器
材料	折叠式过滤垫：聚酯底座，熔喷聚碳酸酯 吸附垫：100% 聚酯
颜色	白色
说明	仅与原装威图过滤垫组合使用时才可确保达到设备的功率参数、防护等级和许可数值。
与型号相匹配	3243.3xx 3243.7xx 3243.900 3244.7xx 3244.900 3245.9xx

特征

尺寸	宽度: 280 mm 高度: 282 mm 深度: 21 mm
吸附垫尺寸	宽度: 289 mm 高度: 289 mm
防护等级 IP, 符合 IEC 60 529 标准	IP 55, 当安装在过滤器风扇/输出过滤器上时
防护等级	与过滤器风扇/输出过滤器 3245.xxx 搭配使用时, 防护等级为 IP52
关于订货编号的说明	不适合用于 EMC 过滤风扇。
包装单元	5 件
净重	0.57
毛重	0.62
税率号	56039390
EAN	4028177969087
ETIM 9	EC002513
ETIM 8	EC002513
ECLASS 8.0	27180706

批准

批准	UR + C-UR (recognized)
----	------------------------