

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3201.800

门空调 - VX25空调门

状态: 2026/1/29 (来源: [ittal.com/tw-zh](https://www.ittal.com/tw-zh))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3201.800 - 门空调 - VX25空调门 用于冷却模块的安装

钢板制成的空调门用于安装 SK 3307.7XX 至 3310.7XX 型号的空调模块。



特征

型号	SK 3201.800
产品描述	钢板材质的空调门用于安装 SK 3307.7XX 至 3310.7XX 型号的空调模块。空调门与机柜的整体设计完美契合。
材料	钢板
颜色	RAL 7035
供货范围	不配备预装冷却模块的空调门 180° 铰链, 开门角度约 130°
关于订货编号的说明	与 VX 机柜适配 在宽度为 1200 mm 的 VX 机柜中, 可使用现有的铰接门, 并且不受左侧或右侧设备位置的影响 门铰链在右边
适用于	箱体类型: VX: = 600 mm: = 1,800 mm 箱体类型: = 1,200 mm
包装单元	1 件
净重	25.7
毛重	26.8
EAN	4028177925694

特征

ETIM 9 EC002510

ETIM 8 EC002510

ECLASS 8.0 27180702

批准

证书 EAC

解释 Declaration of conformity - F-gas regulation