

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3201.960

## 环形变压器

状态: 2026/5/1 (来源: [rittal.com/tw-zh](http://rittal.com/tw-zh))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3201.960 - 环形变压器 初级连接 115 V/400 V

用于 230 V 规格的壁挂式空气/水热交换器的电源供电。可选配 115 V 或 400 V 主接头。

## 特征

型号	SK 3201.960
产品描述	用于 230 V 规格的壁挂式空气/水热交换器的电源供电。可配备 115 V 或 400 V 主接头。
技术数据	功率 110 VA 允许电压偏差 $\pm 10\%$ 初级连接, 长 3500 mm 次级连接, 长 1500 mm 安装在符合 EN 50 022 标准的 35 mm 支承轨上
供货范围	环形变压器 安装固定件
包装单元	1 件
Snap-mounting to support rails TS 35	是的
与型号相匹配	3363.X0X 3364.X0X 3212.230 3214.100 3214.700 3215.100 3215.700
尺寸	宽度: 105 mm 高度: 123 mm 深度: 55 mm

## 特征

---

额定工作电压	230 V (次级) , 1~, 50 Hz/60 Hz 400 V (初级) , 2~, 50 Hz/60 Hz
净重	2.2 kg
毛重	3.214 kg
税率号	85043121
ETIM 9	EC000855
ETIM 8	EC000855
ECLASS 8.0	27180704
产品描述	SK 变压器400V到230V 50/60 Hz 用于SK 3363/3364

## 批准

---

解释	符合性声明
----	-------