
Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





SK 3237.020


封盖

状态: 2025/12/2 (来源: rittal.com/tw-zh)



SK 3237.020 - 封盖 用于过滤器风扇/输出过滤器

如要封住现有的用于提高防护等级的过滤器风扇/输出过滤器安装开口,在过滤器风扇/输出过滤器上可用封板取代过滤垫,无需进行钢板的机械加工或焊接。



特征

型号	SK 3237.020
产品描述	如要封住现有的用于提高防护等级的过滤器风扇/排出过滤器安装开口,在过滤器风扇/排出过滤器上可用封板取代过滤垫,无需进行钢板的机械加工或焊接。
材料	封闭式 PE
颜色	无烟煤
说明	不适合用于 EMC 过滤风扇。
与型号相匹配	3237.2xx/3237.1xx
尺寸	宽度: 81 mm 高度: 81 mm 深度: 6 mm
防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准	防护等级 IP 54
包装单元	2件
净重	0.004
毛重	0.006
税率号	39211900

© Rittal 2025

特征

EAN	4028177651524
ETIM 9	EC002617
ETIM 8	EC002617
ECLASS 8.0	27189260

批准

证书 EAC