

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3237.200

输出过滤器

状态: 2026/1/18 (来源: [ittel.com/tw-zh](https://www.ittal.com/tw-zh))



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SK 3237.200 - 输出过滤器 标准型

为了通过对流进行通风，可在控制机柜的下面和上面分别安装一个输出过滤器。



特征

型号	SK 3237.200
产品描述	为了通过对流进行通风，可在控制机柜的下面和上面分别安装一个输出过滤器。
材料	ABS
颜色	RAL 7035
供货范围	输出过滤器 无纺纤维过滤垫
安装开口截面	开孔宽度: 92 mm 开口高度: 92 mm
与型号相匹配	SK 3237.1xx
尺寸	宽度: 116.5 mm 高度: 116.5 mm 深度: 16 mm
防护等级 NEMA	UL Type 12, 带无纺纤维过滤垫 类型 3 3R 型, 带绒布过滤器和防喷水罩

特征

防护等级 IP, 符合 IEC 60 529 标准 IP 54, 带无纺纤维过滤垫
IP 56, 带无纺纤维过滤垫和防喷水罩

包装单元 1 件

净重 0.1

毛重 0.134

税率号 39269097

EAN 4028177651616

E-Number Sweden E3404348

ETIM 9 EC002513

ETIM 8 EC002513

ECLASS 8.0 27180706

批准

批准 CSA
 UL + C-UL - FTTA
 UR + C-UR (recognized)

证书 EAC

解释 符合性声明