

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3238.060

输出过滤器

状态: 2026/4/3 (来源: rittal.com/tw-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3238.060 - 输出过滤器 EMC

为了通过对流进行通风，可在控制机柜的下面和上面分别安装一个输出过滤器。



特征

型号	SK 3238.060
型式	EMC
产品描述	为了通过对流进行通风，可在控制机柜的下面和上面分别安装一个排出过滤器。
材料	ABS
颜色	RAL 7035
供货范围	输出过滤器 EMC 过滤垫
安装开口截面	开孔宽度: 124 mm 开口高度: 124 mm
与型号相匹配	SK 3238.6xx
尺寸	宽度: 148.5 mm 高度: 148.5 mm 深度: 24 mm
防护等级 IP，符合 IEC 60 529 标准	IP54，包括 EMC 过滤垫 IP 56 带 EMC 滤垫和防水防护罩

特征

包装单元	1 件
净重	0.19 kg
毛重	0.195 kg
税率号	39269097
ETIM 9	EC002513
ETIM 8	EC002513
ECLASS 8.0	27180706
产品描述	SK 电磁兼容 出风过滤器 用于 3238

批准

批准	CSA UL + C-UL - FTTA UR + C-UR (recognized)
解释	符合性声明