

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3238.200

输出过滤器

状态: 2026/5/22 (来源: rittal.com/tw-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3238.200 - 输出过滤器 标准型

为了通过对流进行通风，可在控制机柜的下面和上面分别安装一个输出过滤器。



特征

型号	SK 3238.200
产品描述	为了通过对流进行通风，可在控制机柜的下面和上面分别安装一个排出过滤器。
材料	ABS
颜色	RAL 7035
供货范围	输出过滤器 无纺纤维过滤垫
安装开口截面	开孔宽度: 124 mm 开口高度: 124 mm
与型号相匹配	SK 3238.1xx
尺寸	宽度: 148.5 mm 高度: 148.5 mm 深度: 24 mm

特征

防护等级 NEMA	Type 1, 带折叠式过滤垫 UL Type 12, 带无纺纤维过滤垫 类型 3 Type 3R Type 4 4X 型, 带绒布过滤器/折叠式过滤器和防喷水罩
防护等级 IP, 符合 IEC 60 529 标准	IP 54, 带无纺纤维过滤垫/折叠式过滤垫 IP 55, 带折叠式过滤垫和吸收附垫 IP 56, 带无纺纤维过滤垫/折叠式过滤垫和防喷水罩
包装单元	1 件
净重	0.17 kg
毛重	0.18 kg
税率号	39269097
ETIM 9	EC002513
ETIM 8	EC002513
ECLASS 8.0	27180706
产品描述	SK 出风过滤器 用于 3238

批准

批准	CSA UL + C-UL - FTTA UR + C-UR (recognized)
解释	符合性声明
