

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3238.300

## Blue e+ 输出过滤器

状态: 2025/8/20 (来源: [rittal.com/tw-zh](http://rittal.com/tw-zh))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3238.300 - Blue e+ 输出过滤器

出口过滤器配合对应的过滤风扇使用，可排出控制柜内的废热，实现控制柜通风，保护温度敏感性元件。这一任务通过直接导入低于控制柜内允许温度的环境空气来实现。



## 特征

|        |   |
|--------|---|
| 型号     | SK 3238.300   |
| 型式     | 壁装式   |
| 您的获益   | 由于百叶格栅上采用了新的开启机制，因此可以轻松更换过滤垫<br>通过优化的锁钩，可以更快地安装在机柜上<br>无需工具安装 |
| 材料     | 塑料  |
| 颜色     | RAL 7035  |
| 供货范围   | 输出过滤器<br>折叠式过滤器   |
| 安装开口截面 | 开孔宽度: 124 mm<br>开口高度: 124 mm                                  |
| 与型号相匹配 | SK 3238.7xx   |

## 特征

---

|                           |   |
|---------------------------|---|
| 尺寸                        | 宽度: 148.5 mm<br>高度: 148.5 mm<br>深度: 34.2 mm                                 |
| 防护等级 NEMA                 | UL Type 12, 带无纺纤维过滤垫/折叠式过滤垫<br>UL Type 3、3R、4、4X、带无纺纤维过滤垫/折叠式过滤垫和防喷水罩       |
| 防护等级 IP, 符合 IEC 60 529 标准 | IP 54, 带无纺纤维过滤垫/折叠式过滤垫<br>IP 55, 带折叠式过滤垫和吸附垫<br>IP 56, 带无纺纤维过滤垫/折叠式过滤垫和防喷水罩 |
| 包装单元                      | 1 件   |
| 净重                        | 0.161   |
| 毛重                        | 0.206   |
| 税率号                       | 39269097  |
| EAN                       | 4028177997653   |
| ETIM 9                    | EC002513  |
| ETIM 8                    | EC002513  |
| ECLASS 8.0                | 27180706  |

---

## 批准

---

|    |  |
|----|--|
| 批准 | UL + C-UL - FTTA<br>UR + C-UR (recognized) |
|----|--|