Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





SK 3239.308 Blue e+输出过滤器

状态: 2025/11/20 (来源: rittal.com/tw-zh)



SK 3239.308 - Blue e+ 输出过滤器

出口过滤器配合对应的过滤风扇使用,可排出控制柜内的废热,实现控制柜通风,保护温度敏感性元件。这一任务通过直接导入低于控制柜内允许温度的环境空气来实现。







特征

型号 	SK 3239.308
型式	壁装式
您的获益	由于百叶格栅上采用了新的开启机制,因此可以轻松更换过滤垫 通过优化的锁钩,可以更快地安装在机柜上 无需工具安装
材料	塑料
颜色	RAL 9005
供货范围	输出过滤器 折叠式过滤器
安装开口截面	开孔宽度: 177 mm 开口高度: 177 mm
与型号相匹配	SK 3239.7xx

© Rittal 2025 2

特征

尺寸	宽度: 204 mm 高度: 204 mm
	深度: 45.8 mm
防护等级 NEMA	UL Type 12,带无纺纤维过滤垫/折叠式过滤垫 UL Type 3、3R、4、4X、带无纺纤维过滤垫/折叠式过滤垫和防喷水 罩
防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准	IP 54,带无纺纤维过滤垫/折叠式过滤垫 IP 55,带折叠式过滤垫和吸附垫 IP 56,带无纺纤维过滤垫/折叠式过滤垫和防喷水罩
包装单元	1件
净重	0.37
毛重	0.47
税率号	39269097
EAN	4028177998384
ETIM 9	EC002513
ETIM 8	EC002513
ECLASS 8.0	27180706

批准

批准 UL + C-UL - FTTA UR + C-UR (recognized)

© Rittal 2025 3