

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3239.624

TopTherm 过滤器风扇

状态: 2025/12/11 (来源: [ittal.com/tw-zh](https://www.ittal.com/tw-zh))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3239.624 - TopTherm 过滤器风扇 EMC

具有 EMC 屏幕功能的成套风扇单元，无需工具即可安装在表面上。风扇气流量为 20 - 900m³/h，防护等级按标准为 IP 54。



特征

型号	SK 3239.624
型式	壁装式 EMC
产品描述	EMC 过滤器风扇可提高屏蔽和减震效果，并且满足 EN 61587-3 标准规定的要求等级 2。
Product modification	自 2024 年 5 月起，TopTherm 过滤风扇不再标配接线端子盖板。测试表明，该盖板非规范强制要求，不影响功能及运行安全。
颜色	RAL 7035
供货范围	安装完毕的单元，包含无纺纤维过滤垫
风扇	轴向，直流电机
气流量（带含有无纺纤维过滤垫的输出过滤器）(数量 x 订货号)	1 x 3239060: 74 m ³ /h 2 x 3239060: 84 m ³ /h
自由送风时的气流量（带无纺纤维过滤垫）DC	100 m ³ /h
额定工作电压	24 V (直流)

特征

额定电流 最大	在直流电下: 0.24 A
额定功率 Pel	在直流电下: 5.7 W
尺寸	宽度: 204 mm 高度: 204 mm
安装尺寸	安装深度: 24 mm 安装深度: 90 mm
安装开口截面	开孔宽度: 177 mm 开口高度: 177 mm
说明	为了提高能源效率和增加设备的使用寿命，建议使用温度调节器或温度显示器。
防护等级 IP, 符合 IEC 60 529 标准	IP 54, 带无纺纤维过滤垫 IP 56, 带无纺纤维过滤垫和防喷水罩
防护等级 NEMA	UL Type 12, 带无纺纤维过滤垫 3R 型, 带绒布过滤器和防喷水罩 4X 型, 带绒布过滤器和防喷水罩
前置熔断器	自动保险器/熔丝: 2 A
使用寿命	95,500 h
工作温度范围	-15 °C...55 °C
贮存温度范围	-30 °C...70 °C
噪音等级	在直流电下: 46 dB(A)
包装单元	1 件
净重	1.1
毛重	1.24
税率号	84145915
EAN	4028177985551

特征

ETIM 9 EC000320

ECLASS 8.0 27180716

批准

解释 符合性声明