

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3239.810 Blue e+ 过滤器风扇

状态: 2026/6/15 (来源: [rittal.com/tw-zh](http://rittal.com/tw-zh))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3239.810 - Blue e+ 过滤器风扇 EMC

整体风扇单元，带 EMC 屏蔽件，无需工具即可安装在表面上。空气输送量为 20 - 900 m<sup>3</sup>/h



## 特征

|                    |   |
|--------------------|---|
| 型号                 | SK 3239.810   |
| 型式                 | 壁装式<br>EMC  |
| 产品描述               | EMC 过滤器风扇可提高屏蔽和减震效果，并且满足 EN 61587-3 标准规定的要求等级 2。  |
| 您的获益               | 由于百叶格栅上采用了新的开启机制，因此可以轻松更换过滤垫<br>通过优化的锁钩，可以更快地安装在机柜上<br>斜流风扇技术可提高压力稳定性，确保机柜通风更均匀、更稳定<br>无需工具安装 |
| 材料                 | 塑料  |
| 颜色                 | RAL 7035  |
| 供货范围               | 已安装完毕的单元，包括 EMC 过滤垫   |
| 风扇                 | 轴向，罩极电机   |
| 自由送风时的气流量（带无纺纤维过滤垫 | 在 50 Hz 条件下: 100 m <sup>3</sup> /h<br>在 60 Hz 条件下: 115 m <sup>3</sup> /h                      |

# 特征

|                           |  |
|---------------------------|--|
| 使用相应输出过滤器（包括无纺纤维过滤垫）时的气流量 | 在 50 Hz 条件下: 75 m <sup>3</sup> /h<br>在 60 Hz 条件下: 86 m <sup>3</sup> /h |
| 额定工作电压                    | 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz   |
| 额定功率 P <sub>el</sub>      | 在 50 Hz 条件下: 15.4 W<br>在 60 Hz 条件下: 15.8 W                             |
| 额定电流 最大                   | 在 50 Hz 条件下: 0.2 A<br>在 60 Hz 条件下: 0.21 A                              |
| 尺寸                        | 宽度: 204 mm<br>高度: 204 mm<br>深度: 105 mm                                 |
| 安装深度                      | 84 mm  |
| 安装开口截面                    | 开孔宽度: 177 mm<br>开口高度: 177 mm   |
| 防护等级 IP, 符合 IEC 60 529 标准 | IP 54, 带无纺纤维过滤垫<br>IP 56, 带无纺纤维过滤垫和防喷水罩                                |
| 防护等级 NEMA                 | UL Type 12, 带无纺纤维过滤垫<br>UL Type 3、3R、4、4X, 带无纺纤维过滤垫和防喷水罩               |
| 前置熔断器                     | 自动保险器/熔丝: 2 A  |
| 说明                        | 为了提高能源效率和增加设备的使用寿命, 建议使用温度调节器或温度显示器。                                   |
| 工作温度范围                    | -15 °C...55 °C   |
| 贮存温度范围                    | -30 °C...70 °C   |
| 噪音等级                      | 在 50 Hz 条件下: 51 dB(A)<br>在 60 Hz 条件下: 54 dB(A)                         |
| 包装单元                      | 1 件  |
| 净重                        | 1 kg   |

## 特征

---

|            |   |
|------------|---|
| 毛重         | 1.235 kg  |
| 税率号        | 84145915  |
| ETIM 9     | EC000320  |
| ETIM 8     | EC000320  |
| ECLASS 8.0 | 27180716  |
| 产品描述       | SK Blue e+ 过滤器风扇，EMC 100/115 m <sup>3</sup> /h，115 V，1~，<br>50 Hz/60 Hz，宽 x 高 x 深：204 x 204 x 105 mm，RAL 7035 |

## 批准

---

|    |   |
|----|---|
| 批准 | CSA<br>UL + C-UL - FTTA<br>UR + C-UR (recognized) |
| 解释 | 符合性声明   |