


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3240.208

输出过滤器

状态: 2026/6/2 (来源: rittal.com/tw-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3240.208 - 输出过滤器 标准型

为了通过对流进行通风，可在控制机柜的下面和上面分别安装一个输出过滤器。



特征

型号	SK 3240.208
产品描述	为了通过对流进行通风，可在控制机柜的下面和上面分别安装一个排出过滤器。
材料	ABS
颜色	RAL 9005
供货范围	输出过滤器 无纺纤维过滤垫
安装开口截面	开孔宽度: 224 mm 开口高度: 224 mm
与型号相匹配	3240.1xx/3240.5xx/3241.1xx/3241.5xx
尺寸	宽度: 255 mm 高度: 255 mm 深度: 25 mm

特征

防护等级 NEMA	UL Type 12, 带无纺纤维过滤垫/折叠式过滤垫 类型 3 Type 3R Type 4 4X 型, 带绒布过滤器/折叠式过滤器和防喷水罩
防护等级 IP, 符合 IEC 60 529 标准	IP 54, 带无纺纤维过滤垫/折叠式过滤垫 IP 55, 带折叠式过滤垫和吸收附垫 IP 56, 带无纺纤维过滤垫/折叠式过滤垫和防喷水罩
包装单元	1 件
净重	0.46 kg
毛重	0.56 kg
税率号	39269097
ETIM 9	EC002513
ETIM 8	EC002513
ECLASS 8.0	27180716
产品描述	SK outlet filter, standard, WHD: 255 x 255 x 25 mm

批准

批准	UL + C-UL - FTTA UR + C-UR (recognized)
解释	符合性声明 符合性声明 UK
