Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





SK 3243.600 TopTherm 过滤器风扇

状态: 2025/11/6 (来源: rittal.com/tw-zh)



SK 3243.600 - TopTherm 过滤器风扇 EMC

具有 EMC 屏幕功能的成套风扇单元,无需工具即可安装在表面上。风扇气流量为 20 - 900m³/h,防护等级按标准为 IP 54。







2

特征

型 号	SK 3243.600
型式	壁装式 EMC
产品描述	EMC 过滤器风扇可提高屏蔽和减震效果,并且满足 EN 61587-3 标准 规定的要求等级 2。
Product modification	自 2024 年 5 月起,TopTherm 过滤风扇不再标配接线端子盖板。测试表明,该盖板非规范强制要求,不影响功能及运行安全。
颜色	RAL 7035
供货范围	安装完毕的单元,包含无纺纤维过滤垫
风扇	对角,1~ 电容电机
气流量(自由送风)	在 50 Hz 条件下: 540 m³/h 在 60 Hz 条件下: 590 m³/h
气流量(带含有无纺纤维过滤垫的 输出过滤器)(数量 x 订货号)	1 x 3243060: 405/460 m ³ /h 2 x 3243060: 475/520 m ³ /h
额定工作电压	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz

© Rittal 2025

特征

额定电流 最大	在 50 Hz 条件下: 0.37 A
	在 60 Hz 条件下: 0.39 A
额定功率 Pel	在 50 Hz 条件下: 70 W
	在 60 Hz 条件下: 87 W
尺寸	宽度: 323 mm
	高度: 323 mm
安装尺寸	安装深度: 25 mm
	安装深度: 118.5 mm
安装开口截面	开孔宽度: 292 mm
	开口高度: 292 mm
说明	为了提高能源效率和增加设备的使用寿命,建议使用温度调节器或温
	度显示器。
防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准	IP 54,带无纺纤维过滤垫
	IP 56,带无纺纤维过滤垫和防喷水罩
防护等级 NEMA	UL Type 12,带无纺纤维过滤垫
	类型 3
	Type 3R
	Type 4
	4X 型,带绒布过滤器和防喷水罩
前置熔断器	自动保险器/熔丝: 4 A
风扇使用寿命 (L10, 40°C)	在 50 Hz 条件下: 65,000 h
	在 60 Hz 条件下: 61,000 h
工作温度范围	-30 °C55 °C
贮存温度范围	-30 °C70 °C
噪音等级	在 50 Hz 条件下: 59 dB(A)
	在 60 Hz 条件下: 61 dB(A)
包装单元	1件

© Rittal 2025

特征

净重	3.636
毛重	3.836
税率号	84145915
EAN	4028177652477
ETIM 9	EC000320
ETIM 8	EC000320
ECLASS 8.0	27180716

批准

批准	CSA
	30 - KC Korea
	UL + C-UL - FTTA
	UR + C-UR (recognized)
解释	符合性声明
	符合性声明 UK

© Rittal 2025

4