

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3245.600

TopTherm 过滤器风扇

状态: 2026/3/8 (来源: rittal.com/tw-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3245.600 - TopTherm 过滤器风扇 EMC

具有 EMC 屏蔽功能的成套风扇单元，无需工具即可安装在表面上。风扇气流量为 20 - 900m³/h，防护等级按标准为 IP 54。



特征

型号	SK 3245.600
型式	壁装式 EMC
产品描述	EMC 过滤器风扇可提高屏蔽和减震效果，并且满足 EN 61587-3 标准规定的要求等级 2。
产品变更	自 2024 年 5 月起，TopTherm 过滤风扇不再标配接线端子盖板。测试表明，该盖板非规范强制要求，不影响功能及运行安全。
颜色	RAL 7035
供货范围	安装完毕的单元，包含无纺纤维过滤垫
风扇	对角，EC 电机
气流量（自由送风）	在 50 Hz 条件下: 890 m ³ /h 在 60 Hz 条件下: 890 m ³ /h
气流量（带含有无纺纤维过滤垫的输出过滤器）（数量 x 订货号）	1 x 3243060: 630/630 m ³ /h 2 x 3243060: 770/770 m ³ /h
额定工作电压	200 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz

特征

额定电流 最大	在 50 Hz 条件下: 1.33 A 在 60 Hz 条件下: 1.33 A
额定功率 Pel	在 50 Hz 条件下: 165 W 在 60 Hz 条件下: 165 W
尺寸	宽度: 323 mm 高度: 323 mm
安装尺寸	安装深度: 25 mm 安装深度: 130.5 mm
安装开口截面	开孔宽度: 292 mm 开口高度: 292 mm
说明	为了提高能源效率和增加设备的使用寿命，建议使用温度调节器或温度显示器。
防护等级 IP，符合 IEC 60 529 标准	IP51，带无纺纤维过滤垫 IP 56，带无纺纤维过滤垫和防喷水罩
防护等级 NEMA	类型 1 类型 12 类型 3 3R 型，带绒布过滤器和防喷水罩
前置熔断器	自动保险器/熔丝: 4 A
使用寿命	59,000 h
工作温度范围	-25 °C...55 °C
贮存温度范围	-25 °C...70 °C
噪音等级	在 50 Hz 条件下: 72 dB(A)
包装单元	1 件
净重	3.622 kg
毛重	3.822 kg

特征

税率号	84145915
ETIM 9	EC000320
ETIM 8	EC000320
ECLASS 8.0	27180716
产品描述	SK TopTherm 过滤器风扇, 890/890 m ³ /h, 200-240 V, 1~, 50/60 Hz, 宽x高x深: 323 x 323 x 25 mm, EMC

批准

批准	CSA UL + C-UL - FTTA UR + C-UR (recognized)
解释	符合性声明 符合性声明 UK