

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3301.391 19 英寸空气导流单元

状态: 2026/6/4 (来源: [rittal.com/tw-zh](http://rittal.com/tw-zh))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3301.391 - 19 英寸空气导流单元 用于水平空气导流

用于开关的冷空气输送，安装于 19" 平面后方。

## 特征

型号	SK 3301.391
产品描述	被动式通风槽，用于将冷风输送至安装于服务器机柜背面19" 安装的 IT 设备上，并从前侧吸入空气。
您的获益	用于将冷气导流到安装于机柜后部的19"安装设备 后部配置用于电缆导入的毛刷条 支持从前到后冷却的IT设备 深度可调节
材料	钢板，喷漆 刷条：塑料，符合 UL 94-HB
颜色	RAL 9005
尺寸	宽度: 482.6 mm 高度: 1 U
包装单元	1 件
净重	3 kg
毛重	3.3 kg
税率号	73269098
ETIM 9	EC011217
ETIM 8	EC011217
ECLASS 8.0	22410601
产品描述	SK Air duct, for horizontal air flow, 1 U, depth-variable 223 - 356 mm, sheet steel, RAL 9005