

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3303.130

壁挂式冷却装置

状态: 2025/12/20 (来源: [ittal.com/tw-zh](https://www.ittal.com/tw-zh))



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SK 3303.130 - 壁挂式冷却装置 带基础控制器

壁挂式冷却设备，功率等级从 500 W 至 4.000 W，标准内嵌基础型控制器，液化器和电气式冷凝液蒸发器上的 RiNano 涂层。



特征

型号	SK 3303.130
材料	钢板
供货范围	已接好线 钻孔模板 安装固定件
总冷却功率, 符合 DIN EN 14511 要求	冷却功率 L35 L35/50 Hz: 500 W 冷却功率 L35 L35/60 Hz: 610 W 冷却功率 L35 L50/50 Hz: 280 W 冷却功率 L35 L50/60 Hz: 310 W
额定工作电压	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
额定电流 最大	在 50 Hz 条件下: 2.6 A 在 60 Hz 条件下: 2.6 A
起动电流 (最大)	在 50 Hz 条件下: 5.1 A 在 60 Hz 条件下: 6.4 A
气流量 (自由送风)	外部回路: 345 m ³ /h 内部回路: 310 m ³ /h

特征

能效比 (EER) 为 50/60 Hz L35 L35 制冷能力 L35 L35 (EER) 50 Hz: 1.4

型式 壁装式

尺寸 宽度: 280 mm
高度: 550 mm
深度: 210 mm

防护等级 IP, 符合 EN 60 529 标准 外循环防护等级 IP 34
内循环防护等级 IP 54

制冷剂/制冷媒质 制冷剂: R134a
量: 0.17 kg
全球暖化潜势 (GWP): 1,430
CO₂ 等值物 (CO₂e): 0.24 t

温度调节器 基本型控制器 (出厂设置 +35 °C)

工作温度范围 20 °C...55 °C

调节范围 30 °C...55 °C

额定功率 Pel 额定功率 L35 L35/50 Hz: 360 W
额定功率 L35 L35/60 Hz: 380 W
额定功率 L35 L50/50 Hz: 465 W
额定功率 L35 L50/60 Hz: 490 W

前置熔断器 自动保险器/熔丝: 10 A

包装单元 1 件

Custom Tariff Number China Differing customs tariff number for China: 84180000
(deviation to global nr)

EAN 4028177610453

ECLASS 8.0 27180704

批准

证书

EAC

Ex

解释

符合性声明

符合性声明 UK