

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3305.100

### 壁挂式冷却装置

状态: 2026/1/10 (来源: [rittal.com/tw-zh](http://rittal.com/tw-zh))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3305.100 - 壁挂式冷却装置 带基础控制器

壁挂式冷却设备，功率等级从 500 W 至 4.000 W，标准内嵌基础型控制器，液化器和电气式冷凝液蒸发器上的 RiNano 涂层。

## 特征

型号	SK 3305.100
材料	钢板
供货范围	已接好线 钻孔模板 安装固定件
总冷却功率, 符合 DIN EN 14511 要求	冷却功率 L35 L35/50 Hz: 1,500 W 冷却功率 L35 L35/60 Hz: 1,510 W 冷却功率 L35 L50/50 Hz: 1,230 W 冷却功率 L35 L50/60 Hz: 1,250 W
额定工作电压	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
额定电流 最大	在 50 Hz 条件下: 6 A 在 60 Hz 条件下: 6.5 A
起动电流 (最大)	在 50 Hz 条件下: 22 A 在 60 Hz 条件下: 24 A
气流量 (自由送风)	外部回路: 900 m <sup>3</sup> /h 内部回路: 800 m <sup>3</sup> /h
能效比 (EER) 为 50/60 Hz L35 L35	制冷能力 L35 L35 (EER) 50 Hz: 1.5
型式	壁装式
尺寸	宽度: 400 mm 高度: 950 mm 深度: 260 mm

## 特征

防护等级 IP, 符合 EN 60 529 标准    外循环防护等级 IP 34  
    内循环防护等级 IP 54

制冷剂/制冷媒质                            制冷剂: R134a  
    量: 0.6 kg

温度调节器                                    基本型控制器 (出厂设置 +35 °C)

工作温度范围                                    20 °C...55 °C

调节范围    30 °C...55 °C

额定功率 Pel                                    额定功率 L35 L35/50 Hz: 975 W  
    额定功率 L35 L35/60 Hz: 1,125 W  
    额定功率 L35 L50/50 Hz: 1,125 W  
    额定功率 L35 L50/60 Hz: 1,285 W

前置熔断器                                    自动保险器/熔丝: 16 A

包装单元    1 件

净重    38.95

毛重    44

税率号    84158200

Custom Tariff Number China                    Differing customs tariff number for China: 84180000  
(deviation to global nr)

EAN    4028177322967

ECLASS 8.0    27180704

## 批准

批准    UL + C-UL (listed)

# 批准

---

证书

EAC

---

解释

符合性声明

符合性声明 UK