

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3305.130

壁挂式冷却装置

状态: 2025/7/18 (来源: rittal.com/tw-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3305.130 - 壁挂式冷却装置 带基础控制器

壁挂式冷却设备，功率等级从 500 W 至 4.000 W，标准内嵌基础型控制器，液化器和电气式冷凝液蒸发器上的 RiNano 涂层。



特征

型号	SK 3305.130
材料	钢板
供货范围	已接好线 钻孔模板 安装固定件
总冷却功率，符合 DIN EN 14511 要求	冷却功率 L35 L35/50 Hz: 1,500 W 冷却功率 L35 L35/60 Hz: 1,510 W 冷却功率 L35 L50/50 Hz: 850 W 冷却功率 L35 L50/60 Hz: 1,020 W
额定工作电压	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
额定电流 最大	在 50 Hz 条件下: 5.6 A 在 60 Hz 条件下: 6.2 A
起动电流（最大）	在 50 Hz 条件下: 22 A 在 60 Hz 条件下: 24 A
气流量（自由送风）	外部回路: 900 m³/h 内部回路: 800 m³/h

特征

能效比 (EER) 为 50/60 Hz L35 L35 制冷能力 L35 L35 (EER) 50 Hz: 1.8

型式 壁装式

尺寸 宽度: 400 mm
高度: 950 mm
深度: 260 mm

防护等级 IP, 符合 EN 60 529 标准 外循环防护等级 IP 34
内循环防护等级 IP 54

制冷剂/制冷媒质 制冷剂: R134a
量: 0.6 kg
全球暖化潜势 (GWP): 1,430
CO₂ 等值物 (CO₂e): 0.86 t

温度调节器 基本型控制器 (出厂设置 +35 °C)

工作温度范围 20 °C...55 °C

调节范围 30 °C...55 °C

额定功率 Pel 额定功率 L35 L35/50 Hz: 850 W
额定功率 L35 L35/60 Hz: 1,000 W
额定功率 L35 L50/50 Hz: 1,000 W
额定功率 L35 L50/60 Hz: 1,160 W

前置熔断器 自动保险器/熔丝: 16...16 A

包装单元 1 件

Custom Tariff Number China
(deviation to global nr) Differing customs tariff number for China: 84180000

EAN 4028177560208

ECLASS 8.0 27180704

批准

证书	EAC
解释	符合性声明 符合性声明 UK